

対応インプラントメーカー

| インプラントメーカー | |
|-----------------------|-------------|
| ノーベルリプレイス | NP |
| ノーベルリプレイス | RP |
| ノーベルブローネマルク | NP |
| カムログスクリュウインプラントKシリーズ | 3.3 |
| カムログスクリュウインプラントKシリーズ | 3.8 |
| カムログスクリュウインプラントKシリーズ | 4.3 |
| カムログスクリュウインプラントKシリーズ | 5.0 |
| カムログスクリュウインプラントKシリーズ | 6.0 |
| 白鵬スプライン | 3.75 |
| 白鵬スクリュウベント | 3.7D/4.1D |
| 白鵬スイスプラス | 3.7D/4.8D |
| ストローマン ティッシュレベル | NN |
| ストローマン ティッシュレベル | RN |
| ストローマン ティッシュレベル | WN |
| ストローマン ボーンレベル | NC |
| ストローマン ボーンレベル | RC |
| 3i インターナルコネクション | 3.4 |
| 3i インターナルコネクション | 4.1 |
| 3i エクスターナルコネクション | 3.4 |
| 3i エクスターナルコネクション | 4.1 |
| デンツプライシロナ オッセオスピードTX | アクア |
| デンツプライシロナ オッセオスピードTX | ライラック |
| デンツプライシロナ オッセオスピードEV | 3.6 |
| デンツプライシロナ オッセオスピードEV | 4.2 |
| デンツプライシロナ ザイブ | 3.0 |
| デンツプライシロナ ザイブ | 3.4 |
| デンツプライシロナ ザイブ | 3.8 |
| デンツプライシロナ ザイブ | 4.5 |
| 京セラメディカル POI EX | 3.7 |
| AQB | 2ピースタイプ(Φ4) |
| プラトン エイトローブPro | 3.5 |
| プラトン エイトローブPro | 4.1 |
| オステム TS | Mini(3.5用) |
| オステム TS | Regular |
| GC セティオPlus | 4.4 |
| GC セティオPlus | 5.0 |
| GC Aadva | Narrow |
| GC Aadva | Regular |
| ブレンベース マイティスアローインプラント | B-type |
| ブレンベース マイティスアローインプラント | C-type |
| ブレンベース マイティスアローインプラント | E-type |

※在庫状況によりカスタムアバットメント製作に2週間以上かかる場合があります。